

RESPIRADOR ROSTRO COMPLETO ERGONIC 1700S**ERGONIC FULL FACE 1700S RESPIRATOR**

SKU: 2519010822173 - 2519010822172 - 2519010822194

**INFORMACIÓN**

- **Empaque:** Caja unidad
- **Caja máster:** 4 unidades

INFORMATION

- **Packing:** Box bag
- **Master box:** 4 units

Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Largo Length	Ancho Width	Alto Height	Peso (kg.) Weight (kg.)
Producto / Product	20	12	23	0,7
Caja máster / Master box	42	31	27	2,97

**CERTIFICACIONES /
APPROVALS**

- EU 2016/425
- EN136:1998 CL2
- REGISTRO I.S.P. EPP6308

PRODUCTO CERTIFICADO

CE 0082



I.S.P. EPP6308

DESCRIPCIÓN

Respirador Serie 1700S de rostro completo de dos vías. Posee resistentes conectores tipo bayoneta para filtros de cartucho y un diafragma de comunicación central que facilita la transmisión de voz. Su visor de amplia visibilidad, fabricado en policarbonato transparente de alta resistencia, maximiza la entrada de luz y garantiza una visión periférica excepcional. Cuenta con tratamiento anti-empañante y protección contra impactos o rayaduras. El arnés de sujeción ergonómico de seis puntos asegura un ajuste firme y cómodo para uso prolongado. Incluye repuesto de lámina protectora Jet Vision.

CARACTERÍSTICAS

Arnés ajustable de silicona de seis puntos. Sello facial de silicona suave e hipoalergénica. La copa nasal de silicona tiene la función de evitar el empañamiento del visor. El visor de policarbonato es de alta resistencia a impactos, protege contra los rayos UV, permite un amplio campo visual y cuenta con una lámina protectora Jet Vision anti rayaduras para extender la vida útil del mismo. Válvula de inhalación y exhalación Super Flow.

ALMACENAJE

Conserve el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.

DESCRIPTION

1700S Series 2-way full face respirator. It features strong bayonet-type connectors for filters and a central speaking diaphragm for clear communication. Its high-quality transparent polycarbonate visor maximizes light intake for exceptional peripheral vision. The visor is anti-fog and includes an anti-scratch coating to protect against impacts. The ergonomic 6-point suspension harness ensures a secure, comfortable fit for extended use. Includes replacement Jet Vision protective sheet.

CHARACTERISTICS

Adjustable six-point silicone harness. Soft, hypoallergenic silicone facepiece. The silicone nose cup has the function of preventing the visor from fogging. The polycarbonate visor is highly impact resistant, protects against UV rays, allows a wide field of vision and has a Jet anti-scratch protective to extend its useful life. Flow inhalation and exhalation valve.

STORAGE

Store the respirator in a sealed bag in a clean, dry, uncontaminated

RESTRICCIONES

Este respirador no suministra oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No lo utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe este respirador. Reemplace el respirador si se encuentra dañado, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

RESTRICTIONS

This respirator does not supply oxygen and should not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. Use in ventilated areas. Do not use in explosive atmospheres. Do not use for contaminant concentrations that are immediately dangerous to life or health (IDLH), unknown, or when the concentration exceeds 10 times the permissible exposure limit (PEL) in air-purifying mode, 50 times the PEL in the air-supplied mode or as specified by OSHA Standards or applicable government regulations, whichever is less. If you feel any physical discomfort (difficulty breathing, dizziness, nausea) you should leave the contaminated area. Do not alter, modify, or damage this respirator. Replace the respirator if it is damaged, does not fit properly, has a strange odor or taste, is irritated, or has difficulty breathing. Do not use with beards or facial hair that prevents a good seal between the face and the surface of the respirator.



APLICACIÓN

Combinado siempre con el filtro adecuado, el respirador puede ser utilizado en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados.

USES

Always combined with the appropriate filter, the respirator can be used in welding, painting, steel industry, pharmaceuticals, agrochemicals, fumigation, foundry, paper industry, pesticides, woodworking, printing, agriculture, tobacco, mining, aluminum processing, textiles, glass, agrochemical industry, laboratories, cement, fiberglass, coal, oil refining, electrolysis, embalming, polishing, adhesives, construction, automotive, food processing, transportation industry, yacht/boat building, services health, furniture manufacturing, working with primary and processed metals.

GARANTÍA

Steelpro y el distribuidor no se harán responsables de ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas. No seguir las instrucciones puede reducir su efectividad y podría resultar en enfermedad, discapacidad o muerte.

WARRANTY

Steelpro and the distributor will not be responsible for any loss, accident, direct or indirect damage resulting from the misuse of this product. Before using the product, make sure that it is proper for the intended tasks. Failure to follow instructions may reduce its effectiveness and could result in illness, disability, or death.

REPUESTOS Y ACCESORIOS/SPARE PARTS AND ACCESORIES

	Nombre Producto/Product Name	SKU
	Repuesto arnés FF10/ Spare harness FF1730	*
	Repuesto copa nasal FF1750/ Spare nose cup FF1750	*
	Repuesto válvulas silicona celeste (25 unidades)/ Spare light blue silicone valves (25 units)	*
	Repuestos ring pequeño FF1014 (kit 20 unidades)/ Spare small rings FF1014 (kit 20 units)	*
	Repuesto válvulas látex amarillo (25 unidades)/ Spare yellow latex valves (25 units)	*
	Repuesto válvulas látex amarillo (25 unidades)/ Spare yellow latex valves (25 units)	*
	Repuesto soporte plástico FF1740 / Spare plastic support FF1740	*
	Repuesto valvula de Exhalacion FF1720 / Exhalation Valve Replacement FF1720	*